



## INFORMACIÓN TÉCNICA

**NOMBRE** ISPA-DC86 PLUS  
**DESCRIPCIÓN** DESINCRUSTANTE PARA CENTRÍFUGAS.  
**REFERENCIA** ISPA-MI030

### ESPECIFICACIONES:

Color..... Amarillento  
Estado Físico..... Líquido  
Olor..... Característico  
pH..... 13 (solución 100%)  
Densidad relativa..... 1.33 cc

### MEMORIA DE CALIDAD:

LIMPIADOR PARA CENTRÍFUGAS. ESPUMA CONTROLADA  
Preventivo de incrustaciones..  
Consigue fácilmente la humectación, penetración, emulsión, dispersión y suspensión de sólidos.

### APLICACIONES:

ALMAZARAS Y COOPERATIVAS. Fábricas e Industrias de Alimentación.

Otros usos:

Maquinaria, cintas transportadoras, depósitos, ETC.

Limpieza de cualquier superficie engrasada y lugares donde la suciedad requiera un producto eficaz.

### DOSIS DE USO Y EMPLEO:

Según el grado de suciedad, las dosis orientativas son las siguientes:

Depósitos de acero inoxidable: del 5 – 10 % en agua.

Circuitos y equipos: del 2 – 5 % en agua. (Tiempo de trabajo 20 minutos aprox. Temperatura 50-70°C)

Recomendamos realizar un ensayo previo para conseguir la dosis más adecuada.

### PRECAUCIONES:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños .En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica TLF. 915620420

No mezclar con otros productos químicos. Para más información consulten la FDS del producto.

### PRESENTACIÓN:

Envases de polietileno: 5-10-25 Lts.

Bidones: 200 Lts.

### REGISTROS:

NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008

PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

**PRODUCTO APTO PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.**

### NOTAS INFORMATIVAS:

Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible. Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra parte.

